

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 20/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250612 20/15
GTIN	4045197861733
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	12 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	35 mm
Kolenska ročica	259015 8
Podložna ploščica	259031 28
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Garnitura vzmeti	259044 2
Celotna dolžina L	125 mm
ISO-oznaka držala	PDNNR/L 2020K15
Velikost ploščice	15 mm
Velikost držala	20 mm
Vijak kolenske ročice	259018 7
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	63 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Kolenska ročica Tip 8	259015 8
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Vijak kolenske ročice Tip 7	259018 7
Podložna ploščica Tip 28	259031 28
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500