

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 32/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250612 32/15
GTIN	4045197861757
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vzmeti	259044 2
Velikost držala	32 mm
Velikost ploščice	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	37 mm
Podložna ploščica	259031 28
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	16,8 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Kolenska ročica	259015 8
ISO-oznaka držala	PDNNR/L 3232P15
Vijak kolenske ročice	259018 7
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	63 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 7	259018 7
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Podložna ploščica Tip 28	259031 28
Kolenska ročica Tip 8	259015 8
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500