

**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250613 20/15
GTIN	4045197861795
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	125 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	35 mm
Vijak kolenske ročice	259018 7
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Velikost držala	20 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Podložna ploščica	259031 28
Velikost ploščice	15 mm
ISO-oznaka držala	PDNNR/L 2020K15
Kolenska ročica	259015 8
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	12 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	63 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 2	259047 2
Podložna ploščica Tip 28	259031 28
Kolenska ročica Tip 8	259015 8
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 2	259044 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vijak kolenske ročice Tip 7	259018 7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500