

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250613 25/15
GTIN	4045197861900
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	150 mm
Kolenska ročica	259015 8
Velikost držala	25 mm
Velikost ploščice	15 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Dolžina glave L ₁	37 mm
Funkcijska širina L ₄	12 mm
Podložna ploščica	259031 28
ISO-oznaka držala	PDNNR/L 2525M15
Vijak kolenske ročice	259018 7
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Garnitura vzmeti	259044 2
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	63 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 28	259031 28
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Kolenska ročica Tip 8	259015 8
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vijak kolenske ročice Tip 7	259018 7
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500