

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 32/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250613 32/15
GTIN	4045197861917
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Podložna ploščica	259031 28
Velikost ploščice	15 mm
Funkcijska širina L ₄	16,8 mm
Velikost držala	32 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Dolžina glave L ₁	37 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Kolenska ročica	259015 8
Vijak kolenske ročice	259018 7
Garnitura vzmeti	259044 2
ISO-oznaka držala	PDNNR/L 3232P15
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	63 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 8	259015 8
Podložna ploščica Tip 28	259031 28
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Vijak kolenske ročice Tip 7	259018 7
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500