

Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 25/12mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251106 25/12
GTIN	4045197861931
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 20
Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L ₁	29 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Garnitura vzmeti	259044 2
Kolenska ročica	259015 2
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
ISO-oznaka držala	PSBNR/L 2525M12
Celotna dolžina L	150 mm
Funkcijska širina L ₄	22 mm
Velikost ploščice	12 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500