

**Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 25/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251106 25/15
GTIN	4045197861948
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	32 mm
Podložna ploščica	259031 37
Celotna dolžina L	150 mm
Garnitura vzmeti	259044 6
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	22 mm
Kolenska ročica	259015 12
ISO-oznaka držala	PSBNR/L 2525M15
Velikost ploščice	15 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Vijak kolenske ročice	259018 11
Velikost držala	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1506..
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500