

Garant**Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 32/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmeti	259044 6
Celotna dolžina L	170 mm
Podložna ploščica	259031 37
Dolžina glave L ₁	32 mm
Vijak kolenske ročice	259018 11
Velikost ploščice	15 mm
Velikost držala	32 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1506..
Kolenska ročica	259015 12
Funkcijska širina L ₄	27 mm
ISO-oznaka držala	PSBNR/L 3232P15
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500