

Garant**Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	19 mm
Funkcijska širina L ₄	27 mm
Kolenska ročica	259015 13
Velikost držala	32 mm
Vijak kolenske ročice	259018 13
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1906..
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 5
ISO-oznaka držala	PSBNR/L 3232P19
Podložna ploščica	259031 38
Dolžina glave L ₁	39 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Garnitura vzmeti	259044 7
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500