

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251107 20/12
GTIN	4045197861979
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
Velikost ploščice	12 mm
ISO-oznaka držala	PSBNR/L 2020K12
Dolžina glave L ₁	28 mm
Podložna ploščica	259031 20
Kolenska ročica	259015 2
Celotna dolžina L	125 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
Funkcijska širina L ₄	17 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Garnitura vzmeti	259044 2
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500