

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251107 25/12
GTIN	4045197861986
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Celotna dolžina L	150 mm
Dolžina glave L ₁	29 mm
Velikost ploščice	12 mm
Podložna ploščica	259031 20
Vijak kolenske ročice	259018 2
Velikost držala	25 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Garnitura vzmeti	259044 2
Kolenska ročica	259015 2
ISO-oznaka držala	PSBNR/L 2525M12
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500