

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251107 25/15
GTIN	4045197861993
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vzmeti	259044 6
Velikost ploščice	15 mm
ISO-oznaka držala	PSBNR/L 2525M15
Podložna ploščica	259031 37
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	22 mm
Vijak kolenske ročice	259018 11
Kolenska ročica	259015 12
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1506..
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500