

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 32/15mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251107 32/15 |
| GTIN | 4045197862006 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 4 |
| ISO-oznaka držala | PSBNR/L 3232P15 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | SN.. 1506.. |
| Celotna dolžina L | 170 mm |
| Vijak kolenske ročice | 259018 11 |
| Velikost držala | 32 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 32 mm |
| Podložna ploščica | 259031 37 |
| Velikost ploščice | 15 mm |
| Garnitura vzmeti | 259044 6 |
| Funkcijska širina L ₄ | 27 mm |
| Kolenska ročica | 259015 12 |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | levi |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 75 stopinj |

Podatkovni list

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Plano struženje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |