

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1906..
Kolenska ročica	259015 13
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	27 mm
Garnitura vzmeti	259044 7
Podložna ploščica	259031 38
Vijak kolenske ročice	259018 13
Velikost ploščice	19 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 5
Dolžina glave L <sub>1</sub>	39 mm
ISO-oznaka držala	PSBNR/L 3232P19
Velikost držala	32 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500