

Garant**Roto rezkar Z9 – zelo grobi (nž / Al), HM, Tip: L1230****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540709 L1230
GTIN	4045197522559
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Okrogli stožec** (KEL).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli stožec

Ø glave: 12 mm

Dolžina glave: 30 mm

Celotna dolžina: 70 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo grobo (nž/Al)
Celotna dolžina	70 mm
Kratika ozobja	Z9
Ø glave	12 mm
Oblika	L1230
Opis oblike	Okrogli stožec

Ø držala	6 mm
Dolžina glave	30 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		