

Garant**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 4mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 201306 4 |
| GTIN | 4045197862853 |
| Razred artikla | 11X |

Opis

Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Tehnični opis

| | |
|---|--------------------------------|
| Dolžina rezil L_c | 11 mm |
| Ø rezila D_c | 4 mm |
| Toleranca nazivnega Ø | e8 |
| Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo | 15 mm |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Oblika držala | HB |
| Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,025 mm |
| Celotna dolžina L | 57 mm |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 |
| Ø držala D_s | 6 mm |
| Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,02 mm |
| Ø sprostitve D_1 | 3,8 mm |
| Število zob Z | 2 |
| Kot spirale | 30 stopinj |

| | |
|---|---|
| Kot posnetja roba | 90 stopinj |
| Prevleka | AlCrN |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | DIN 6527 |
| Tip | N |
| Delovna širina a_e pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$ |
| Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem | $0,3 \times D$ pri robljenju |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 280 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 200 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 120 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 110 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 100 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 70 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 50 m/min | M |
| GG(G) | primerno | 90 m/min | K |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |
| Zrak | primerno | | |

