

## Garant

### Roto rezkar Z9 – zelo grobi (nž / Al), HM, Tip: AS1225



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540709 AS1225
GTIN	4045197679796
Razred artikla	51D

#### Opis

##### Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Oblika AS, valj (ZYAS), s čelnim ozobljenjem.**

##### Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Valj s čelnim ozobljenjem

Ø glave: 12 mm

Dolžina glave: 25 mm

Celotna dolžina: 65 mm

Ø držala: 6 mm

#### Tehnični opis

Ø glave	12 mm
Kratka ozobja	Z9
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo grobo (nž/Al)
Celotna dolžina	65 mm
Opis oblike	Valj s čelnim ozobljenjem
Oblika	AS1225

Ø držala	6 mm
Dolžina glave	25 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		