



## Rezalna plošča Basic\* EXTRA SCHMAL, Ø plošče: 178mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	563650 178
GTIN	9003172409870
Razred artikla	53T

### Opis

#### Izvedba:

Univerzalne rezalne plošče za občasno rezanje profilov, cevi ipd.

#### Specifikacija:

**A46BF.**

### Tehnični opis

Opis oblike	ravna
Debelina plošče	1,6 mm
Maksimalno število vrtljajev	8500 min <sup>-1</sup>
Ø izvrtine	22,23 mm
Specifikacija	A46BF
Ø plošče	178 mm
za debeline materiala	7,7 mm
Kratica za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Vpenjalna prirobnica, par Ø prirobnice 76 mm	563990 76
--	-----------