

**Garant****Roto rezkar Z1 – grobi, HM, Tip: D1009****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 540600 D1009  |
| GTIN                  | 4045197155825 |
| Razred artikla        | 51D           |

**Opis****Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Krogla** (KUD).

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Ø glave                        | 10 mm     |
| Celotna dolžina                | 49 mm     |
| Oblika                         | D1009     |
| Kratica ozobja                 | Z1        |
| Opis oblike                    | Krogla    |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | groba     |
| Ø držala                       | 6 mm      |
| Dolžina glave                  | 9 mm      |
| Serija                         | Ozobje Z1 |
| Rezalni material               | HM        |

Vrsta izdelka

Roto rezkar

**Uporabniški podatki**

|                  | <b>Primernost</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-oznaka</b> |
|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Alu Mg           | pogojno primerno  |                      |                   |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno  |                      |                   |
| GG(G)            | pogojno primerno  |                      |                   |
| CuZn             | pogojno primerno  |                      |                   |
| Umetna masa, GFK | pogojno primerno  |                      |                   |
| Les              | pogojno primerno  |                      |                   |