

Garant**Roto rezkar Z9 – zelo grobi (nž / Al), HM, Tip: F0618****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540709 F0618
GTIN	4045197522528
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Oblika F, krožni lok** (RBF).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli lok

Ø glave: 6 mm

Dolžina glave: 18 mm

Celotna dolžina: 50 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo grobo (nž/Al)
Oblika	F0618
Kratica ozobja	Z9
Celotna dolžina	50 mm
Ø glave	6 mm
Opis oblike	Okrogli lok

Ø držala	6 mm
Dolžina glave	18 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		