

**Garant**
**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 5,5 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202269 5,5
GTIN	4045197865151
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil  $L_c$ : 13 mm

Prevesna dolžina  $L_1$  vklj. s sprostitvijo: 21 mm

Ø sprostitve  $D_1$ : 5,3 mm

Celotna dolžina L: 57 mm

Ø držala  $D_s$ : 6 mm

**Tehnični opis**

Ø sprostitve $D_1$	5,3 mm
Oblika držala	HB
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Ø rezila $D_c$	5,5 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm

Število zob Z	3
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	13 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Toleranca nazivnega Ø	e8
Celotna dolžina L	57 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> vklj. s sprostivijo	21 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar