

**Roto rezkar Z3 – polfini, z lomilcem odrezkov, HSS, Tip: M1020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540800 M1020
GTIN	4045197156204
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkarji iz HSS so namenjeni za uporabo v primerih z veliko občutljivostjo na vibracije.

Koničasti stožec (SKM).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Opis oblike	Koničasti stožec
Oblika	M1020
Celotna dolžina	60 mm
Ø glave	10 mm
Ø držala	6 mm
Kratka ozobja	Z3
Vrsta ozobja	z lomilcem odrezkov
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Dolžina glave	20 mm
Serijska	Ozobje Z3
Rezalni material	HSS

Vrsta izdelka

Roto rezkar