


VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 3 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202276 3
GTIN	4045197865540
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.
 z notranjim hlajenjem: ne
 Toleranca nazivnega Ø: e8
 Število zob Z: 3
 Kot spirale: 30 stopinj
 Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično
 Držalo: DIN 6535 HB s h6
 Število zob Z: 3
 Dolžina rezil L_c : 5 mm
 Celotna dolžina L: 50 mm
 Ø držala D_s : 6 mm
 Oblika držala: HB
 Širina posnetja vogala pri 45°: 0,13 mm

Tehnični opis

Držalo	DIN 6535 HB s h6
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,025 mm
Dolžina rezil L_c	5 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø rezila D_c	3 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Širina posnetja vogala pri 45°	0,13 mm
Oblika držala	HB
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,02 mm
Ø držala D_s	6 mm
Število zob Z	3
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Barvni prstan	ne
Vrsta izdelka	brez
	Stebelni rezkar