

Garant**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 7,5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202290 7,5
GTIN	4045197865878
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Tehnični opis

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Ø držala D _s	8 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,04 mm
Ø rezila D _c	7,5 mm
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,05 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitutvijo	27 mm
Ø sprostitve D ₁	7,3 mm
Dolžina rezil L _c	19 mm
Število zob Z	3
Toleranca nazivnega Ø	e8
Celotna dolžina L	63 mm
Kot spirale	45 stopinj

Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5 × D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	M
GG(G)	primerno	90 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB

129100 HB