

**Roto rezkar Z3 – polfini, z lomilcem odrezkov, HSS, Tip: M1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540800 M1225
GTIN	4045197156211
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkarji iz HSS so namenjeni za uporabo v primerih z veliko občutljivostjo na vibracije.

Koničasti stožec (SKM).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Celotna dolžina	65 mm
Oblika	M1225
Opis oblike	Koničasti stožec
Ø glave	12 mm
Ø držala	6 mm
Kratka ozobja	Z3
Vrsta ozobja	z lomilcem odrezkov
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Dolžina glave	25 mm
Serija	Ozobje Z3
Rezalni material	HSS

Vrsta izdelka

Roto rezkar