

HOLEX**Roto rezkar Z3 – polfini z lomilcem odrezkov, HSS, Tip: K1230****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	541200 K1230
GTIN	4045197156334
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Posebne oblike: E, NS, K.

Držalo Ø 6 mm. **Posebna oblika K, kij (K).****Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Napotek:Zmanjšano število vrtljajev za roto rezkarje s celotno dolžino 120 mm: maksimalno 11.000 min^{#1}**Tehnični opis**

Opis oblike	Kij
Ø glave	12 mm
Oblika	K1230
Celotna dolžina	70 mm
Ø držala	6 mm
Kratica ozobja	Z3
Vrsta ozobja	z lomilcem odrezkov
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Dolžina glave	30 mm
Serija	Ozobje Z3
Rezalni material	HSS

Vrsta izdelka

Roto rezkar