

Garant**Roto rezkar, Karbidna trdina, Tip: R1315****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 541000 R1315 |
| GTIN | 4045197156273 |
| Razred artikla | 51D |

Opis**Izvedba:**

Rezkalni čepi GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Roto rezkar za odstranjevanje zarobka (zunanji)** z radijem za zaobljenje robov.

Posebna oblika zarobek (R), zunanji.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Napotek:

Zmanjšano število vrtljajev za roto rezkarje s celotno dolžino 120 mm: maksimalno 11.000 min^{#1}

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|---------|
| Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja |
| Kratica ozobja | Z3 |
| Opis oblike | Zarobek |

| | |
|------------------|-----------------|
| Oblika | R1315 |
| Celotna dolžina | 55 mm |
| Ø glave | 13 mm |
| Ø držala | 6 mm |
| Radij | 10 mm |
| Dolžina glave | 15 mm |
| Serijska | Ozobje Z3 |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |