

**HOLEX****Roto rezkar Z3 – polfini, z lomilcem odrezkov, HSS, Tip: AS1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540800 AS1225
GTIN	4045197156044
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkarji iz HSS so namenjeni za uporabo v primerih z veliko občutljivostjo na vibracije.

**Valjasta oblika (ZYAS), s čelnim ozobjem.****Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Oblika	AS1225
Opis oblike	Valj s čelnim ozobljenjem
Ø glave	12 mm
Celotna dolžina	65 mm
Ø držala	6 mm
Kratica ozobja	Z3
Vrsta ozobja	z lomilcem odrezkov
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Dolžina glave	25 mm
Serija	Ozobje Z3
Rezalni material	HSS

Vrsta izdelka

Roto rezkar