

Garant**Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114500 v kaseti, TiAlN, Tip: 1-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115350 1-10
GTIN	4045197197603
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Ojačano jedro.

S koničnjem oblike C.

Tehnični opis

Območje vrtanja	1 - 10 mm
Število svedrov	19
Korak premera svedrov	0,5 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 338

Podatkovni list

Toleranca nazivnega \emptyset	h8
Kot konice	130 stopinj
Kot spirale	35 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	37 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	6 m/min	S
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Spiralni sveder HSS-E \emptyset DC h8 6 mm	114500 6
Spiralni sveder HSS-E \emptyset DC h8 4 mm	114500 4
Spiralni sveder HSS-E \emptyset DC h8 10 mm	114500 10
Spiralni sveder HSS-E \emptyset DC h8 5 mm	114500 5
Spiralni sveder HSS-E \emptyset DC h8 3,5 mm	114500 3,5
Spiralni sveder HSS-E \emptyset DC h8 8,5 mm	114500 8,5
Spiralni sveder HSS-E \emptyset DC h8 2,5 mm	114500 2,5
Spiralni sveder HSS-E \emptyset DC h8 6,5 mm	114500 6,5
Spiralni sveder HSS-E \emptyset DC h8 7 mm	114500 7

Podatkovni list

Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 2 mm	114500 2
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 9 mm	114500 9
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114500 9,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114500 4,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114500 1,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 8 mm	114500 8
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114500 7,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114500 5,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 3 mm	114500 3
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 1 mm	114500 1
Prazna kasetna, za spiralne svedre DIN 338 Tip 1-10	115470 1-10