

**Garant**
**Roto rezkar Z9 – zelo grobi (nž / Al), HM, Tip: F1225**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540709 F1225
GTIN	4045197522535
Razred artikla	51D

**Opis**
**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Oblika F, krožni lok** (RBF).

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli lok

Ø glave: 12 mm

Dolžina glave: 25 mm

Celotna dolžina: 65 mm

Ø držala: 6 mm

**Tehnični opis**

Kratice ozobja	Z9
Oblika	F1225
Opis oblike	Okrogli lok
Celotna dolžina	65 mm
Ø glave	12 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo grobo (nž/Al)

Ø držala	6 mm
Dolžina glave	25 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		