

HOLEX**Roto rezkar Z3 – polfini, z lomilcem odrezkov, HSS, Tip: AS1625****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540800 AS1625
GTIN	4045197156051
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkarji iz HSS so namenjeni za uporabo v primerih z veliko občutljivostjo na vibracije.

Valjasta oblika (ZYAS), s čelnim ozobjem.**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Celotna dolžina	65 mm
Opis oblike	Valj s čelnim ozobljenjem
Ø glave	16 mm
Oblika	AS1625
Ø držala	6 mm
Kratica ozobja	Z3
Vrsta ozobja	z lomilcem odrezkov
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Dolžina glave	25 mm
Serija	Ozobje Z3
Rezalni material	HSS

Vrsta izdelka

Roto rezkar