

Garant**Air Cleaning Point, Tip: M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	986000 M
GTIN	4045197866837
Razred artikla	96U

Opis**Izvedba:**

Čvrsto in robustno ohišje iz jeklene pločevine z vgrajenim sistemom odsesavanja na stisnjeni zrak in zbiralnikom odpadkov. Upravljanje odsesavanja s stopalko na sprednji strani. S kolesi in ročajem za potiskanje na zadnji strani za preprost transport.

Za delovanje potrebujete le delavniški priključek za stisnjeni zrak.

Uporaba:

Za preprosto in čisto čiščenje obdelovancev in orodij s pomočjo stisnjenega zraka. Posesan prah, odrezki, olje in tekočine se zbirajo v zbiralniku za odpadke.

Obseg dobave:

Vklj. s pištolo za stisnjeni zrak GARANT art. 080123, vel. AIR, cevjo in držalom za pištolo Easyfix art. 955750, vel. 1, in škatlo iz umetne mase Easyfix art. 955790, vel. 74.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016.

Napotek:

Nadomestno filtrirno podlogo najdete pod art. 986001 na www.hoffmann-group.com Za zamenjavo sta potrebni 2 nadomestni filtrski podlogi art. 986001 velikosti 1.

Tehnični opis

Višina	1300 mm
Priključek za stisnjeni zrak	DN 7,2
Širina	1050 mm
Tip	M
Prostornina	40 l
Globina	450 mm
Delovna višina	870 mm
Masa	90 kg
Vrsta izdelka	čistilna postaja

Pribor

Nadomestna filtrska podloga za Air Cleaning Point Tip 1	986001 1
---	----------