


**Roto rezkar Z3 – polfini, z lomilcem odrezkov, HSS, Tip: L1230****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540800 L1230
GTIN	4045197156228
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkarji iz HSS so namenjeni za uporabo v primerih z veliko občutljivostjo na vibracije.

Okrogli stožec (KEL).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Celotna dolžina	70 mm
Ø glave	12 mm
Oblika	L1230
Opis oblike	Okrogli stožec
Ø držala	6 mm
Kratica ozobja	Z3
Vrsta ozobja	z lomilcem odrezkov
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Dolžina glave	30 mm
Serijska	Ozobje Z3
Rezalni material	HSS

Vrsta izdelka

Roto rezkar