

Garant**LOEU 130708 R-L, HB7635, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215139 INOX
GTIN	4045197866875
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 8 \text{ mm}$

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	LOEU 130708 R-L
Podajanje f_z	0,14 mm
Tip	INOX
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7635
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	95 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	45 m/min	S
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		