

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251708 25/16
GTIN	4045197866998
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	16 mm
Vpenjalna spona	259038 2
Celotna dolžina L	150 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Velikost držala	25 mm
ISO-oznaka držala	MVPCR/L 2525M16
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Podložna ploščica	259031 39
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	41 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	117,5 stopinj
Uporaba	Plano struženje

## Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Vpenjalna spona Tip 2	259038 2
Podložna ploščica Tip 39	259031 39
Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500