

Garant**Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251708 32/16
GTIN	4045197867100
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	170 mm
Velikost ploščice	16 mm
Dolžina glave L ₁	40 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
ISO-oznaka držala	MVPCR/L 3232P16
Vpenjalna spona	259038 2
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Podložna ploščica	259031 39
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Velikost držala	32 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	117,5 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložna ploščica Tip 39	259031 39
Vpenjalna spona Tip 2	259038 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500