

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251720 25/16
GTIN	4045197867148
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vpenjalna spona	259038 4
Srednji premik L ₃	17 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 4
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	32 mm
ISO-oznaka držala	A25R MVPNR/L 16
Nastavitveni kot κ	117,5 stopinj
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Velikost ploščice	16 mm
Podložna ploščica	259031 39
Višina vpenjanja L ₂	24 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Ø držala D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
Podložna ploščica Tip 39	259031 39
Vpenjalna spona Tip 4	259038 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vijak za vpenjalno spono Tip 4	259021 4
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500