

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 40/16mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251720 40/16
GTIN	4045197867162
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Nastavitveni kot $\kappa$	117,5 stopinj
Podložna ploščica	259031 39
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	50 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
Vpenjalna spona	259038 2
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Celotna dolžina L	300 mm
Višina vpenjanja $L_2$	38,5 mm
ISO-oznaka držala	A40T MVPNR/L 16
Srednji premik $L_3$	27 mm
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Ø držala $D_s$	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

Vpenjalna spona Tip 2	259038 2
Podložna ploščica Tip 39	259031 39
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500