

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251721 25/16
GTIN	4045197867179
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	17 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Velikost ploščice	16 mm
Nastavitveni kot κ	117,5 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
Vpenjalna spona	259038 4
ISO-oznaka držala	A25R MVPNR/L 16
Vijak za vpenjalno spono	259021 4
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Celotna dolžina L	200 mm
Podložna ploščica	259031 39
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Ø držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalna spona Tip 4	259038 4
Vijak za vpenjalno spono Tip 4	259021 4
Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
Podložna ploščica Tip 39	259031 39
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500