

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 40/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251721 40/16
GTIN	4045197867193
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	259025 3
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	50 mm
Celotna dolžina L	300 mm
Podložna ploščica	259031 39
Nastavitveni kot κ	117,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Vpenjalna spona	259038 2
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
ISO-oznaka držala	A40T MVPNR/L 16
Višina vpenjanja L_2	38,5 mm
Velikost ploščice	16 mm
Srednji premik L_3	27 mm
Ø držala D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
Podložna ploščica Tip 39	259031 39
Vpenjalna spona Tip 2	259038 2
Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500