

HOLEX**HOLEX Pro rezalna plošča „2 in 1“, Ø plošče: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	563500 125
GTIN	4045197443038
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:****Univerzalna rezalna plošča za jeklo in INOX.**

Enostavno rezanje in stabilnost.

Uporaba:Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo v_c do največ 80 m/s.**Specifikacija:****A30Q-BF.****Napotek:**

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

Tehnični opis

Opis oblike	izbočena
Oblika	42
Maksimalno število vrtljajev	12200 min ⁻¹
Debelina plošče	2 mm

Ø izvrtine	22,23 mm
Specifikacija	A30Q-BF
Ø plošče	125 mm
za debeline materiala	6 - 10 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	INOX
za material	Jeklo
Pogonski stroj	Kotni brusilnik
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		