

Garant**Garnitura rezkalnih čepov 8-delna, Z7 – polfini, križno ozobljeni, Karbidna trdina****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

541450

GTIN

4045197156358

Razred artikla

51D

Opis**Izvedba:**

Garniture z izbranimi rezkalnimi čepi v najpogosteje uporabljenih oblikah in dimenzijah.

Držalo Ø 6 mm.

Rezkalni čepi GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine, z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov, izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Obseg dobave:

Kaseta z:

Po 1 rezkalni čep art. 540200

oblike A0616/A1020/C0616/C1020/D0605/D1009/G0618/M1020.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 540200 vel. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Kratica ozobja	Z7
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Rezalni material	Karbidna trdina
Ø držala	6 mm
Število brusnih čepov	8