

## mejnega kontrolnega trna Krom H7, Nazivni Ø: 34mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 484040 34     |
| GTIN                  | 2050001675194 |
| Razred artikla        | 48B           |

### Opis

#### Izvedba:

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164.

**Dobra stran trna z merilno površino iz trdega kroma.** Zato pribl. 8-krat daljša življenjska doba.

#### Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Napotek:

- **Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) npr. art. 484000 vel. 82.**

### Tehnični opis

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Tolerančno polje | H                        |
| Standard         | DIN 7150-2               |
| Standard         | DIN 7164                 |
| Kakovost         | 7                        |
| Vrsta šablone    | Šablona                  |
| Vrsta šablone    | Kontrolna šablona        |
| Nazivna mera     | 34 mm                    |
| Kalibriranje     | M2                       |
| Vrsta izdelka    | mejnega kontrolnega trna |

### Storitve

Kalibriranjemejnega kontrolnega trna maksimalni Ø 60  
mm

028300 60

DAkKS-kalibriranjeMejni kontrolni trn maksimalni Ø 60  
mm

028340 60