

**Garant**
**Sveder VHM, za aramid, neprevlečeni, Ø DC h6: 6mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 121230 6      |
| GTIN                  | 4045197472014 |
| Razred artikla        | 11Y           |

**Opis**
**Izvedba:**

**Specialna geometrija** za zanesljivo vrtanje aramidnih umetnih mas (poliaramidi) in aramidnih vlaken ter termo- in duroplastov.

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Tehnični opis**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Toleranca držala                             | h6                  |
| Število rezil Z                              | 2                   |
| Dolžina utorov $L_c$                         | 28 mm               |
| Nazivni Ø $D_c$                              | 6 mm                |
| Podajanje f v AFK                            | 0,07 mm/v           |
| Toleranca nazivnega Ø                        | h6                  |
| Ø držala $D_s$                               | 6 mm                |
| Celotna dolžina L                            | 66 mm               |
| Standard                                     | Tovarniški standard |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja $L_2$ | 19 mm               |
| Prevleka                                     | neprevlečeni        |
| Rezalni material                             | VHM                 |
| Izvedba                                      | 4xD                 |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Držalo                | Cilindrično držalo s h6 |
| Uporaba vrtnja        | za aramide              |
| z notranjim hlajenjem | ne                      |
| Barvni prstan         | brez                    |
| Vrsta izdelka         | Spiralni svedri         |

### Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | $V_c$     | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|-----------|------------|
| PE-HD             | pogojno primerno | 140 m/min | N          |
| PA 66             | pogojno primerno | 130 m/min | N          |
| PEEK              | pogojno primerno | 120 m/min | N          |
| PF 31             | pogojno primerno | 100 m/min | N          |
| AFK Aramid        | primerno         | 110 m/min | N          |
| Honeycomb sendvič | pogojno primerno | 120 m/min | N          |
| suho              | primerno         |           |            |
| Zrak              | primerno         |           |            |