

Garant**Brusna plošča (CER), Ø 50,8 mm, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	553921 80
GTIN	4045197526182
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Optimalna združitev brusnega krožnika in brusnega diska s hitrovpenjalnim sistemom (notranji navoj). Enostavno in hitro ročno menjavanje brusnih diskov, tudi po grobi uporabi.

Centrično ležišče brusnega diska, zaradi tudi mirno delovanje brez tresljajev.

Keramična brusna zrna (CER), idealna za obdelavo nerjavnih jekel in nikljevih zlitin. Velika zmogljivost odstranjevanja in hladno brušenje.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah v orodjarstvu, izdelovanju kalupov in modelarstvu, pri izdelovanju strojev, naprav in posod. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Napotek:

Druge mere in zrnatosti so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Zrnatost	80
Ø plošče	50,8 mm
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Maksimalno število vrtljajev	25000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 6 mmsrednje trda
Zunanji Ø 50M mm

553920 50M