

**Garant**

**Nosilec rezil, konkaven za plano zarezovanje, desni, Ø območja zareze D1/D2: 26/39mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273828 26/39
GTIN	4045197867759
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.

**Uporaba:**

V povezavi z držali art. 273800 do 273811.

**Rezervni del:**

Vpenjalni vijak art. 279815 9.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Zareza.

Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 – 50 %.

Maksimalno podajanje 0,025 mm.

Širina zareze w: 3 mm

maksimalna globina rezanja  $t_{maks}$ : 18 mm

**Tehnični opis**

minimalni $\varnothing$ 1. zareze $D_2$	39 mm
maksimalna globina rezanja $t_{\text{maks}}$	18 mm
minimalni $\varnothing$ 1. zareze $D_1$	26 mm
Vrsta uporabe	desni
Širina zareze $w$	3 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

## Pribor

Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
Vpenjalni vijak	279910