

Kontrolni prstan za utore gredi, A–ZC, Nazivna mera: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484406 12
GTIN	2050001063199
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Kontrolni trni za mejne utore gredi z dobro in izmetno stranjo. Dobra stran s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164. Telo merila je iz kaljenega jekla.

Kontrolni prstani za mejne utore gredi do ISO-**položajev tolerančnih polj A – ZC v osnovnih tolerančnih razredih 7 – 13**. Pri naročilu je treba navesti nazivno mero, položaj tolerančnega polja in osnovni tolerančni razred oz. tolerančni razred; npr. art. 484406 vel. 10M6.

Uporaba:

Za preverjanje ploskega prilega npr. utorov.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Napotek:

Določanje zelenih tolerančnih razredov. Pri naročilu **obvezno navedite položaj tolerančnega polja (A – ZC)** in osnovni tolerančni razred (7 – 13), npr. art. 484406 vel. **10M6**. Za kontrolni prstan za mejne utore gredi z vmesno mero in vsemi nazivnimi merami s toleranco v številkah glejte art. 484409; 484411.

Tehnični opis

Nazivna mera	12 mm
Kakovost	7
Kakovost	8
Kakovost	9
Kakovost	10

Kakovost	11
Kakovost	12
Kakovost	13
Tolerančno polje	A
Tolerančno polje	B
Tolerančno polje	C
Tolerančno polje	CD
Tolerančno polje	D
Tolerančno polje	E
Tolerančno polje	EF
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	FG
Tolerančno polje	G
Tolerančno polje	J
Tolerančno polje	H
Tolerančno polje	JS
Tolerančno polje	K
Tolerančno polje	M
Tolerančno polje	P
Tolerančno polje	N
Tolerančno polje	R
Tolerančno polje	S
Tolerančno polje	U
Tolerančno polje	T
Tolerančno polje	V
Tolerančno polje	X
Tolerančno polje	Z
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	ZA

Tolerančno polje	ZB
Tolerančno polje	ZC
Standard	DIN EN ISO 1938-1
Material	Kaljeno jeklo
Značilnost blagovnega imena	A-ZC
Kalibriranje	L6
Vrsta izdelka	Kontrolni trni za utore gredi

Storitve

Kalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni \varnothing 20 mm	028300 20
--	-----------