

## mejnega kontrolnega trna Krom H7, Nazivni Ø: 38mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484040 38
GTIN	2050001675224
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164.

**Dobra stran trna z merilno površino iz trdega kroma.** Zato pribl. 8-krat daljša življenjska doba.

#### Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Napotek:

- **Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) npr. art. 484000 vel. 82.**

### Tehnični opis

Tolerančno polje	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Kakovost	7
Vrsta šablone	Šablona
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Nazivna mera	38 mm
Kalibriranje	M2
Vrsta izdelka	mejnega kontrolnega trna

### Storitve

Kalibriranjemejnega kontrolnega trna maksimalni Ø 60  
mm

028300 60

DAkKS-kalibriranjeMejni kontrolni trn maksimalni Ø 60  
mm

028340 60