

dvostranskega zevnega kalibra, a – zc, Nazivni Ø: 46mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 484222 46 |
| GTIN | 2050001063014 |
| Razred artikla | 48B |

Opis**Izvedba:**

Dvostranski zevni kalibri iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in fino lepani. Dobra stran s **povečano mero zaradi obrabe** v skladu z DIN 7163.

Za ISO-**položaje tolerančnih polj a – zc** v **osnovnih tolerančnih razredih 6 – 13**.

Uporaba:

Za preverjanje gredi glede priloga (ohlapni, prehodni, tesni).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Napotek:

Določanje želenih tolerančnih razredov. Pri naročilu **obvezno navedite položaj tolerančnega polja (a – zc)** in osnovni tolerančni razred (6 – 13), npr. art. 484222 vel. **10f9**. Šablone za osnovni tolerančni razred 5 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|------------------|-------------------|
| Vrsta šablone | Šablona |
| Vrsta šablone | Kontrolna šablona |
| Standard | DIN EN ISO 1938-1 |
| Standard | DIN 7163 |
| Tolerančno polje | a |

| | |
|------------------|----|
| Tolerančno polje | b |
| Tolerančno polje | c |
| Tolerančno polje | cd |
| Tolerančno polje | d |
| Tolerančno polje | e |
| Tolerančno polje | ef |
| Tolerančno polje | f |
| Tolerančno polje | fg |
| Tolerančno polje | g |
| Tolerančno polje | h |
| Tolerančno polje | j |
| Tolerančno polje | js |
| Tolerančno polje | k |
| Tolerančno polje | m |
| Tolerančno polje | n |
| Tolerančno polje | p |
| Tolerančno polje | r |
| Tolerančno polje | s |
| Tolerančno polje | t |
| Tolerančno polje | u |
| Tolerančno polje | v |
| Tolerančno polje | x |
| Tolerančno polje | y |
| Tolerančno polje | z |
| Tolerančno polje | za |
| Tolerančno polje | zb |
| Tolerančno polje | zc |
| Kakovost | 12 |
| Kakovost | 11 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Kakovost | 10 |
| Kakovost | 8 |
| Kakovost | 6 |
| Kakovost | 9 |
| Kakovost | 7 |
| Kakovost | 13 |
| Material | Jeklo za šablone |
| Nazivna mera | 46 mm |
| Značilnost blagovnega imena | a – zc |
| Kalibriranje | L8 |
| Vrsta izdelka | dvostranskega zevnega kalibra |

Storitve

| | |
|---|--------------|
| Kalibriranje dvostranskega zevnega kalibra maksimalna nazivna mera 50 mm | 028700 50 |
| DAkkS-kalibriranje dvostranskega zevnega kalibra maksimalna nazivna mera 5-100 mm | 028710 5-100 |