

## dvostranskega zevnega kalibra, Tip: H



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 484223 H      |
| GTIN                  | 2050001936974 |
| Razred artikla        | 48B           |

### Opis

#### Izvedba:

Kontrolni prstan z vmesnimi merami in razredom tolerance ISO, npr. št. **484223 vel. 15,8 m6** ali toleranca v številkah, npr. št. 484223 **vel. 41,04 + 0,01/- 0,02**

Dvostranski zevni kalibri iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in fino lepani. Dobra stran s **povečano mero zaradi obrabe** v skladu z DIN 7163.

#### Uporaba:

Za preverjanje gredi glede priloga (ohlapni, prehodni, tesni).

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

### Tehnični opis

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Vrsta šablone    | Šablona           |
| Vrsta šablone    | Kontrolna šablona |
| Standard         | DIN 7163          |
| Standard         | DIN 7164          |
| Standard         | DIN 7150-2        |
| Tolerančno polje | b                 |
| Tolerančno polje | a                 |

|                  |    |
|------------------|----|
| Tolerančno polje | d  |
| Tolerančno polje | e  |
| Tolerančno polje | c  |
| Tolerančno polje | cd |
| Tolerančno polje | f  |
| Tolerančno polje | fg |
| Tolerančno polje | ef |
| Tolerančno polje | j  |
| Tolerančno polje | js |
| Tolerančno polje | g  |
| Tolerančno polje | h  |
| Tolerančno polje | n  |
| Tolerančno polje | k  |
| Tolerančno polje | m  |
| Tolerančno polje | s  |
| Tolerančno polje | t  |
| Tolerančno polje | p  |
| Tolerančno polje | r  |
| Tolerančno polje | y  |
| Tolerančno polje | x  |
| Tolerančno polje | u  |
| Tolerančno polje | v  |
| Tolerančno polje | za |
| Tolerančno polje | zb |
| Tolerančno polje | z  |
| Tolerančno polje | zc |
| Kakovost         | 8  |
| Kakovost         | 10 |
| Kakovost         | 11 |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Kakovost      | 6                             |
| Kakovost      | 12                            |
| Kakovost      | 7                             |
| Kakovost      | 9                             |
| Kakovost      | 13                            |
| Material      | Jeklo za šablone              |
| Nazivna mera  | 28 - 32,999 mm                |
| Kalibriranje  | L8                            |
| Vrsta izdelka | dvostranskega zevnega kalibra |

### Storitve

|   |              |
|---|--------------|
| DAkKS-kalibriranje dvostranskega zevnega kalibra maksimalna nazivna mera 5-100 mm | 028710 5-100 |
| Kalibriranje dvostranskega zevnega kalibra maksimalna nazivna mera 50 mm          | 028700 50    |